



WA Clean ist die richtige Wahl, weil es keine Unterschiede macht.

Unabhängig ob die Umgebung hell oder dunkel ist, das WA Clean bleibt immer objektiv.

Bewerten Sie erstmals Ihre gestrahlte Oberfläche mit einem Messgerät das unabhängig von Lichteinfall, Reflektion, Tages oder Kunstlicht zuverlässig die Reinheit der Oberfläche anzeigt.



Nicht immer finden Sie Laborbedingungen wie in einem unserer 6 Testcenter



Mittels einem vordefiniertem Referenzwert des Reinheitsgrades oder im Richtig / Falsch Modus arbeitet das Gerät zuverlässig und Sie können die gesammelten Daten ohne Software in Excel dokumentieren und archivieren.



WA Clean unerlässlich, wenn es um Qualitätssicherung und Dokumentation geht